



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222055 25/2
GTIN	4960664707539
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Ø drške D ₅ h6	25 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	117 mm
Duljina izboja L ₁	60 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø reza D _c	25 mm
Ø D ₃	8 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	33 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,79 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	7,4 mm
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------