



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 222055 32/3 |
| GTIN | 4960664707546 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm |
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 |
| Duljina izboja L ₁ | 70 mm |
| Ø reza D _c | 32 mm |
| Ø drške D _s h6 | 32 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 131 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø D ₃ | 15 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije | 3,5 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$ | 62 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 47 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 1,43 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 14,4 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Primjena glodala | Ramping |
| Primjena glodala | Plungen |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229717 |
|--------------|--------|