



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 50/4
GTIN	4960664707621
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Ø reza D_c	50 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	1,5 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Ø D_3	33 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..

Ø prihvatne rupe	22 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	83 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	98 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	32,4 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,64 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229718
--------------	--------