

Garant**VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 12/1,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206351 12/1,0
GTIN	4045197542335
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Dimenzije prema DIN 6527 i spirala od 38°.

Tolerancije: radijus rezne oštrice $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Napomena:****DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!****Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206345****Tehnički opis**

Broj zubi Z	4
Posmak f_z za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm ²	0,075 mm
Oslobađanje Ø D ₁	11,5 mm
Ø reza D _c	12 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm ²	0,06 mm
Radijus rezne oštrice R ₁	1 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	38 mm
Ø drške D _s	12 mm
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	38 stupanj

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	115 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB