




## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 50/5
GTIN	4960664707638
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	50 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	83 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	98 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	32,4 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,64 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229718
--------------	--------