



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø drške D <sub>5</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	40 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	50 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	112 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Veličina izmjenjive rezne pločice	10

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	63 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,92 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	22,4 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	10 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------