

HOLEX**Baterijska LED štapna svjetiljka, Duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081564 300
GTIN	4067263252573
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Sklopiva i tanka LED akumulatorska radna svjetiljka s **tri opcije osvjetljenja**. Može se koristiti u mnogim primjenama zbog tankog dizajna i dva magneta.

- **Jedno svjetlo i dva glavna svjetla.**
- **Prednje glavno svjetlo može se prigušiti u 2 razina svjetla.**
- **180° sklopiv.**
- **Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući LED prikazu.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo	LED modul

Jakost svjetlosti	80 - 300 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja	3 - 6 h
Broj sadržanih baterija	1
Težina	98 g
Ukupna širina	35 mm
Vrsta proizvoda	Inspeksijska svjetiljka