



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222050 35/3
GTIN	4960664707508
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Ø drške D ₅ h6	32 mm
Ø D ₃	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Duljina izboja L ₁	50 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Broj oštrica Z	3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø reza D _c	35 mm

maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod LD geometrije	3,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	53 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,19 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,4 mm
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------