



Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Ø D_3	76 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..

maksimalna dubina reza a_p maks	2 mm
\varnothing reza D_c	100 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\max}$ kod LD geometrije	5 mm
\varnothing prihvatne rupe	32 mm
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	176 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	75 mm
Kut uranjanja α_{\max}	0,28 stupanj
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229719
--------------	--------