



## Glodača glava za velike posmake MFH Harrier, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MFH Harrier glodača glava za velike posmake omogućuje kraće vrijeme obrade zahvaljujući visokim vrijednostima posmaka u kombinaciji s velikim dubinama rezanja. Kombinacija konveksnih reznih oštrica i kuta alata smanjuje silu rezanja i umanjuje sklonost vibracijama.

#### Upotreba:

Za povećanje produktivnosti kod planskog glodanja, glodanja utora i žljebova. Velike duljine prihvata nisu problem kod glodanja ukapanjem obzirom na smanjenu silu rezanja.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT..
Prihvatni navoj M	M16
Vijak za izmjenjivu pločicu	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
maksimalna dubina reza a <sub>p,max</sub> kod LD geometrije	3,5 mm

Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	14,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	47 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,43 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229717
--------------	--------