

Garant
Gruborezno glodalo HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	192860 12
GTIN	4045197108463
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:

S finim rebrastim profilom i brušenom slobodnom površinom.
Geometrija čeine oštrice za ukapanje.

Vel. 6M do 25M – **glodalo MID:** Konstrukcijske mjere prema **standardu proizvođača koji se nalaze između DIN 844 kratko i DIN 844 dugačko.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	12 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	0,033 mm
Broj zubi Z	5
Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice L_s	26 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	±0,12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS PM
Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	138 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	83 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	64 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	64 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		