

Garant**GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134260 M10
GTIN	4067263830405
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

High-Performance ureznik, posebno dizajniran za legure aluminija i slitine koje ne sadrže željezo. Dinamički žlijebovi spirale osiguravaju optimalno odvođenje odvojenih čestica i pouzdanost procesa.

HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznih oštrica.

Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.

Dinamička spiralni žlijebovi.

Kratki oblik reza E.

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	8 mm
Vrsta navoja	M
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	30 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Rezni materijal	HSS E PM
Nagib navoja	1,5 mm

Ø navoja	10 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Kut spirale	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Prsten u boji	žuto
Seriya	Master Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N
CuZn	prikladno		

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno