

Garant
VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203105 20
GTIN	4045197814753
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s **neravnomjernim rasporedom oštrica i neravnomjernim usponom spirale**. Optimirana otpornost na lom zahvaljujući supstratu ultrafine granulacije.
Podjela lomača odvojenih čestica za bolju kontrolu obrade.

Napomena:

$h_{maks.}$: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

$a_{e maks} = 0,03 \times D$ za TPC obradu.

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 7

Kut spirale: 40 stupanj

Smjer ispostave: horizontalno i koso

Drška: DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom: G 2,5 s HB

Broj zubi Z: 7

Duljina rezne oštrice L_s : 100 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s : 20 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,4 mm

Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u INOX-u < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	f8
Ø reza D_c	20 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Ukupna duljina L	160 mm
Smjer ispostave	horizontalno i koso
Broj zubi Z	7
Duljina rezne oštrice L _s	100 mm
Ø drške D _s	20 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
Kut spirale	40 stupanj
Debljina steznog sredstva h _{maks} za TPC glodanje u INOX-u < 900 N/mm ²	0,07 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,03×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje drške za termosteznu glavu sa zaštitnom funkcijom Ø drške alata 20 mm

SZ2025 20