

Garant**GARANT Master Tap Alu strojni ureznik ekstra dugački, DLC, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131115 M4
GTIN	4067263830009
Razred artikla	11I

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkoviti ureznik, posebno razvijen za **legure aluminija i obojenih metala. Iznimno dugi stezni žlijebovi** i duljina vrata za iskoristive **dubine navoja do 4xD**.

- **HSS-E-PM materijal za rezanje za visoku stabilnost reznog ruba.**
- **Iznimno gladtka DLC prevlaka za otpornost na trošenje i izbjegavanje hladnog zalijepljivanja.**
- **Izuzetno duga geometrija prostora za odvojene čestice.**

S vrlo dugačkom drškom.

Tehnički opis

Dubina navoja	16 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	125 mm
Vrsta navoja	M
Standard	Tvornička norma
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Broj oštrica Z	3
Veličina navoja	M4
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Ø navoja	4 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Ø drške D _s	4,5 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Nagib navoja	0,7 mm
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 4xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Seriya	Master Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	32 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	20 m/min	N
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N
CuZn	prikladno	25 m/min	N
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno

mekro minimalno

prikladno