

Garant
VHM vretenasto glodalo TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203088 4
GTIN	4045197814241
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.

Ojačana jezgra.

Optimizirana otpornost na lom kod savijanja korištenjem ultrafinih granulacijskih supstrata.

Napomena:

$a_{e\text{ maks}} = 0,1 \times D$ za TPC obradu.

$h_{\text{ maks}}$: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti. Za fine radnje preporučujemo artikl br. 204012, 204014 i 204015.

Tehnički opis

Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L_s	11 mm
Smjer ispostave	horizontalno i koso
Duljina skošenja pod 45°	0,08 mm
Broj zubi Z	5
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Ø reza D_c	4 mm
Debljina steznog sredstva $h_{\text{ maks}}$ za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC	0,02 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6

Tolerancija nazivnog \varnothing	f8
Kut spirale	40 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	60 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno