


Garant**Valjkasto čeono glodalo N, bez prevlake, Ø×širina js16: 60X60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	181000 60X60
GTIN	4045197096296
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Glodala režu čeono i obodno.

Upotreba:

Tip N = normalno ozubljenje, 30° spirala.

Napomena:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 moguće je montirati samo pomoću uzdužnog klina.

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tehnički opis

Ø reza D_c	60 mm
Ø prihvata H7	27 mm
Broj zubi Z	8
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	60 mm
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 841
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	M
CuZn	prikladno	45 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		