


**Garant****Valjkasto čono glodalo W, bez prevlake, Ø×širina js16: 63X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	181700 63X40
GTIN	4045197096593
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

Glodala režu čono i obodno.

**Upotreba:****Tip W** = grubo ozubljenje, spirala od 40°.**Napomena:** $f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Tehnički opis**

Ø prihvata H7	27 mm
Broj zubi Z	4
Ø reza $D_c$	63 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	40 mm
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	40 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		