


**Garant****Aluminijska kutna glodača glava, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

**Pažnja:**

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

**Napomena:**

**Preporučeni okretni moment** za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ukupna duljina  $L_{\text{ukupno}}$ : 40 mm

Ø prihvatne rupe: 22 mm

Interpolacija Ø  $D_{\text{min}}$ : 90 mm

Interpolacija Ø  $D_{\text{maks}}$ : 98 mm

Interpolacija  $a_p$ : 8,4 mm

Kut uranjanja  $\alpha_{\text{maks}}$ : 2,29 stupanj

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	50 mm
Interpolacija $a_p$	8,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	90 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 5 (15IP)
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	37,56 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,29 stupanj
Broj oštrica Z	4
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø $D_3$	40 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava