



Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130250 M12
GTIN	4067263021964
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

3-dijelna garnitura koja se **sastoji od pripremnog, središnjeg i završnog ureznika.**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,75 mm
Veličina navoja	M12
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 352

Ø drške D _s	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Rezni materijal	HSS
Ø navoja	12 mm
Dubina navoja	24 mm
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima