

**Garant**
**Aluminijska kutna glodača glava, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

**Pažnja:**

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) i 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

**Napomena:**

**Preporučeni okretni moment** za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

**Tehnički opis**

Prihvatni navoj M	M12
Interpolacija $a_p$	7,6 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	6,81 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	12,56 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	35 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava