

Garant**Aluminijska kutna glodača glava, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	8 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	54 mm
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α_{maks}	4,39 stupanj
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
\varnothing reza D_c	32 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,56 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava