

Garant
Aluminijska kutna glodača glava, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU ($r = 5,0 \text{ mm}$) i 211777 ALU ($r = 6,0 \text{ mm}$) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
Interpolacija Ø D_{\min}	54 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Interpolacija Ø D_{\max}	62 mm
Ø reza D_c	32 mm
Prihvatni navoj M	M16
Kut uranjanja α_{\max}	4,39 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Ø D ₂	29 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,56 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a _p	8 mm
Ø D ₃	22 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava