

**Garant**
**Gruborezno glodalo za T-utore, bez prevlake,  $\varnothing$  DC  $\times$  LC d11  $\times$  d11: 16X8mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	194050 16X8
GTIN	4045197109682
Razred artikla	11W

## Opis

### Izvedba:

Rezanje s gornje i donje strane te obodno.

Križno nazubljeno i s utorima za lomljenje odvojenih čestica.

### Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

## Tehnički opis

Posmak $f_z$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
za T-utore DIN 650	8 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	16 mm
Broj zubi Z	8
Oslobađanje $\varnothing D_1$	7 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	10 mm
Ukupna duljina L	62 mm
Duljina rezne oštrice $l_1$	8 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Profil glodanja	križno ozubljen

Tolerancija nazivnog $\emptyset$	d11
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		