

**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 8X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Razred artikla	12G

Opis**Izvedba:**

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz cjeline.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 7,2 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	7,2 mm
Ø drške D _s	6 mm
Standard	DIN 2181
Ukupna duljina L	56 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Rezni materijal	HSS
Veličina navoja	M8×0,75

Vrsta navoja	MF
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø navoja	8 mm
Dubina navoja	16 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima