



Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus, Sadržaj: 200l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084243 200
GTIN	2050002070271
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva koja **ne sadrže klor, formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**.

Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva; ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi na nareznom alatu.

Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus je rashladno sredstvo za podmazivanje bez mineralnog ulja, bora i amina, koje se miješa s vodom i koje je posebno formulirano za tešku strojnu obradu aluminijskih i visokolegiranih čelika. Obrada obojenih metala trebala bi se provoditi samo nakon preliminarnih ispitivanja. Emulzije s **visokoučinkovitim koncentratom rashladnog maziva Plus** postižu dugi vijek trajanja, jamče vrlo dobru zaštitu od korozije i posebno su nježne prema koži. **Vijek trajanja 12 mjeseci.**

Prednost:

Koncentrati su **otporni na hrđu**, štite lak i **fiziološki su nezamislivi**, jako **stabilni na napad bakterija**, i koža ih dobro podnosi.

Podaci:

- **Strojna obrada čelika i lijevanog čelika 6-10 %**
- **Strojna obrada aluminijskih od 6 %**

Tehnički opis

pH-vrijednost	8,9
Oblik	tekuće
Otopivo u vodi	može emulgirati
Sadržaj	200 l
Izvedba	Bačva
Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Kinematička viskoznost	93 mm ² /s
Boja	svijetlo smeđe
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra	1