



LED reflektor s funkcijom prigušenja CONNECT, Tip: NOVA-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.

LED reflektor visokih performansi na baterije s funkcijom zatamnjenja. Kućište od tlačno lijevanog aluminijskog izuzetno je robusno i

otporno na jake udarce i vibracije. Za uporabu s CAS 12V i 18V

Baterije, baterije od 18 V vodećih proizvođača električnih alata ili izravna veza na SCANGRIP® Opskrba energijom.

- **BLUETOOTH upravljanje osvjetljenjem omogućuje uključivanje / isključivanje do četiri svjetiljki i podešavanje izlazne svjetlosti u pet stupnjeva ovisno o zadatku.**
- **S odvojivim difuzorom.**
- **Integrirana ručka i novi stalak za fleksibilno poravnavanje, kao i izravno postavljanje na stativ SCANGRIP® ili na magnetske držače.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870 – 073890 i 081249.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	0
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Ukupna visina	290 mm
Ukupna duljina	305 mm
Jakost svjetlosti	1000 - 10000 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Ukupna širina	125 mm
Vrsta proizvoda	Reflektor