

Garant**ZCMX 070304, Vrsta: HBZ035**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Vrsta	HBZ035
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	fina obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna primjena	P
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje