

Garant**Univerzalni fini mjerni stol s 3-D GARANT zglobnim stativom, duljina stola×širina: 400X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Mjerna površina dijamantno lepana, uključivo certifikat o ispitivanju. Masivni 3D mjerni krakovi s mehaničkim središnjim pritezanjem. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Brzo i jednostavno pozicioniranje. Univerzalni držač mjernog sata.

S preciznim namještanjem, za stezne drške s \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cola i mjerne naprave u obliku lastina repa.

Veliko i gumirano ručno kolo (\varnothing 55 mm) na zglobnoj ruci za lagano pritezanje i otpuštanje središnje stezaljke.

Tehnički opis

Priključni navoj	M8
Težina	17,5 kg
Duljina zglobnog kraka L ₁	133 mm
Radius kretanja 3-D zglobnog kraka	290 mm
Duljina zglobnog kraka L ₂	113 mm
Standard	DIN 876/1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača

Kalibriranje	P1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ
Usluge	
KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400