

Garant
HM svrdlo za duboke rupe Ukupna duljina L 300 mm, AlTiN, Ø: 3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	124003 3
GTIN	4067263106999
Razred artikla	10D

Opis
Izvedba:

Svrdlo za duboke rupe s ravnim žljebovima s jednom oštricom za dubine bušenja do 1000 mm standardno i do 6000 mm na zahtjev. Univerzalno dizajniran oblik na glavi bušilice omogućuje procesno siguran rad u širokom rasponu materijala.

Napomena:

Za procesno pouzdanu upotrebu svrdla za duboke rupe, potrebna je prethodna pilotna rupa od najmanje $4 \times D$ s pilotnim svrdlom br. 122736 ili br. 231605 za veće promjere ili s pilotnim svrdlom br.122606 za aluminij. Za bušenje dubokih rupa $> 50 \times D$ alat treba podržavati prednjom pločom u intervalima od $50 \times D$. Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe. Duljina utora za pritezanje $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Preporučuje se tlak rashladnog sredstva od > 40 bara.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	245 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	249,5 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Ukupna duljina L	300 mm
Prevlaka	AlTiN
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Kut vrha	125 stupanj
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 40 bara
Pilot bušilica potrebna	da, pilot bušilica
Polustandardno	da

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG	prikladno	80 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		