

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice:  
20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250628 20/15
GTIN	4067263122128
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Veličina pločice	15 mm
Serijski	Master Eco
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K15
Vijak za podlošku	259027 8
Ukupna duljina L	125 mm
Podložna pločica	259031 50
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Veličina drške	20 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 24

Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

---

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8
Podložna pločica tip 50	259031 50