

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Veličina pločice	15 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 24
Serijski	Master Eco
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2525X15
Podložna pločica	259031 50
Ukupna duljina L	110 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Vijak za podlošku	259027 8

Duljina glave L ₁	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač