

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podlošku	259027 8
ISO kod držača	DDJNR/L 2525X15
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	259031 50
Vilica, vijak, opruga	259036 24
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm

Ukupna duljina L	110 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač