

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	9 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Serija	Master Eco
ISO kod držača	SCLCR/L 1616F09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 28
Veličina drške	16 mm
Standard	DIN ISO 5610

Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač