

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 28
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Serija	Master Eco
ISO kod držača	SCLCR/L 2020X09
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina glave L ₁	30 mm

Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač