

Garant
GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 16/11mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

ISO kod držača	SDJCR/L 1616F11
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	269007 1
Vijak za podlošku	269013 6
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Seriya	Master Eco
Ukupna duljina L	80 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Duljina glave L ₁	30 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač