

**Garant****CNMG 120416, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	VG
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr

Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje