


**HOLEX****Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313405 400
GTIN	4019208193434
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola  $\times 90^\circ$ .

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **nepolirani**.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Razmak između provrta a	20 mm
Duljina D (L)	130 mm
Širina utora D	25,5 mm
Visina H	80 mm
Razmak između provrta b	31 mm

za navoj DIN 912	M20
Širina B	50 mm
prikladno i za tip glave	500/630 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem