

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7130-2**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Razred artikla	21G

### Opis

TNMG 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

### Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje