


Mitutoyo**Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom, mjerno područje: 18-35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držac uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udara zahvaljujući plastičnom kućištu. Držac uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na \varnothing provrta.

Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

Upotreba:

Za kontrolu točnosti promjera, cilindričnosti i kružnosti.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.

Tehnički opis

Mjerno područje	18 - 35 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 μ m
Širina ploče za centriranje	12,7 mm
Dubina mjerenja	100 mm

Broj mjernih klinova	9
Standard	Standard proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Distantni prsten za unut. Ø 5,3 mm širina prstena 0,5 mm	435220 0,5
Distantni prsten za unut. Ø 5,3 mm širina prstena 1 mm	435220 1