

**Garant****TNMG 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje