

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje