

**Garant****RC.X 1204, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Razred artikla	21G

**Opis**

RC.X 1204 HB7130-2 Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HB7130-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje