

**Garant**
**SCMT 120408, Vrsta: HB7130-2**


### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260750 HB7130-2 |
| GTIN           | 4067263290971   |
| Razred artikla | 21G             |

### Opis

SCMT 120408 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: HB7130-2  
 Lomač odvojenih čestica: VS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

### Tehnički opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada      |
| Vrsta                             | HB7130-2         |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 270 m/min   |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Prevlaka                          | prevučena        |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 120408                        |
| Uvjetovanost reza                | lagani prekid                      |
| Glavna primjena                  | M                                  |
| Lomač odvojenih čestica          | VS                                 |
| Dubina reza $a_p$                | 0,2 - 1,5 mm                       |
| Kutni radijus                    | 0,8 mm                             |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |