

Garant**CNMG 160608, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 170 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 170 m/min
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	HB7140-2

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VG
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje