

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	4

Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje