


**Garant****SNMG 120412, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 120412 HB7140-2 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	1,2 mm

Broj zamjena/oštrica	8
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje