


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251224 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315162 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 120408 HB7140-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Prevlaka | prevučena |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 200 m/min |
| Uvjetovanost reza | snažno prekinuto |
| Vrsta | HB7140-2 |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Glavna primjena | M |
| Lomač odvojenih čestica | VM |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |