

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ukupna duljina L	200 mm
Veličina pločice	11 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
ISO kod držača	A20R STFCCR/L11
Udaljenost vrha od osi	11,1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Serijski broj	GARANT Master
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	22 mm
Duljina glave $L_1$	36 mm
Stezna visina $L_2$	18 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje