


Garant
SNMG 120404, Vrsta: HB7140-2


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-2

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm

Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Lomač odvojenih čestica	VS

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje