

**Garant****GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	18 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A20R SVUBR/L11
Ukupna duljina L	200 mm
Serijski broj	GARANT Master
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	24 mm
Veličina pločice	11 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje